



SITOR-Sicherungseinsatz, mit Einbauhalterung, In: 200 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder

| Ausführung | |
|---|--|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit Einbauhalterung |
| Ausführung des Kennmelders | Stirnkennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | korrosionsfrei, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | Sicherungen für Spezialanwendungen |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | sonstige |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | aR |
| Wechselastfaktor (WL) | 0,85 |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC/DC |
| Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung | |
| • bei AC / Bemessungswert | 1 000 V |
| • bei DC | 440 V |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Strom | |
| • gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | 100 kA |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | 50 W |
| Verlustleistung [W] | |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 50 W |
| • maximal | 50 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom | |
| • bei 30 °C / Bemessungswert | 200 A |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | 200 A |
| • bei 45 °C / Bemessungswert | 200 A |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | 198 A |
| • bei 55 °C / Bemessungswert | 196 A |
| • bei 60 °C / Bemessungswert | 194 A |
| • bei AC / Bemessungswert | 200 A |
| Produktdetails | |
| Produktbeschreibung | keine Unverwechselbarkeit |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Sicherung mit Einbauhalterung für SITOR Thyristorsätze 6QG10 |
| Mechanischer Aufbau | |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht | |
| Nettogewicht | 700 g | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | <ul style="list-style-type: none"> • minimal -20 °C • maximal 50 °C | |
| Umweltkategorie | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte | |
| allgemeine Produktzulassung | Prüfbescheinigungen | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE3525-5>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE3525-5>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE3525-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



