


## Han D M crimp contact 0,5 mm<sup>2</sup> Au/HMC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 15 200 6123                                                                        |
| Beschreibung       | Han D M crimp contact 0,5 mm <sup>2</sup> Au/HMC                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09152006123">https://b2b.harting.com/09152006123</a> |

### Bezeichnung

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Kategorie  | Kontakte               |
| Baureihe   | Han D <sup>®</sup> HMC |
| Kontaktart | Crimpkontakt           |

### Ausführung

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Geschlecht          | Stift             |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt                       | AWG 20              |
| Betriebsstrom                           | ≤10 A               |
| Durchgangswiderstand                    | ≤3 mΩ               |
| Abisolierlänge                          | 8 mm                |
| Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten | ≥10.000             |

### Materialeigenschaften

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche  | HMC vergoldet                                                   |
| RoHS               | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen     | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status         | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS         | 50                                                              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                       |

## Normen und Zulassungen

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 100                                          |
| Nettogewicht                | 0,66 g                                       |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140022973                                |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |