

Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 5030
Beschreibung	Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000005030

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han® CGM-M
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Schlüsselweite	20
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M16
Klemmbereich	5 ... 10 mm
Eckmaß	22,2 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Messing
Werkstoff Klemmkäfig	Polyamid (PA)
Oberfläche Zubehör	vernickelt
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	0,023 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140193055
eCl@ss	27144432 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)