KERN **347-075-100**

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 100 g, Edelstahl feingedreht

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm^3)	11,9048
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m^3)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm^3)	0,2409
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	100 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	5 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m^3)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	26×240 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Maximales Gesamtgewicht	2 kg
Größtes Einzelgewicht	1 kg
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-637

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	26×26×240 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761256323
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS