

KERN KFP 30V30SM

Plattform: komplett aus Edelstahl

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Plattform
Produktfamilie	KFP-V30-IP67

Messsystem

Wägebereich [Max]	30 kg
Ablesbarkeit [d]	2 g
Mindestlast [Min]	200 g
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle OIML-Klasse	C3
Wägezelle Bauart	Edelstahl IP67 silikonbeschichtet

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×240 mm
Abmessungen Wägefläche	300×240 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×240×107 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Edelstahl
Material Lastzelle(n)	Edelstahl
Fußschrauben drehbar	✓
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Kabellänge	3 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Point
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP67
-----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
--------------------------------	-------

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	10 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-228
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	700×410×220 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	12,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761250178
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

