

KERN KXC-TM

KERN

Auswertegerät aus Edelstahl mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68 und bis zu vier Schnittstellen, optional mit Eichung



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Auswertegerät
Produktfamilie	KXC

Messsystem

Anzahl Wägebereiche	2
Bauart	Einbereich
Einstellmöglichkeiten	Mehrbereich
	Mehrteilung
Konformitätsbewertung möglich	✓
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	999.999
Auswertegerät Auflösung (eichfähig)	3.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten)	3
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg g
Einheiten	kg g ffa PCS %
Voreingestellte Einheit	kg
Wägezelle - Wägezellenwiderstand [Min] (Ohm)	87
Wägezelle - Wägezellenwiderstand [Max] (Ohm)	1227

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Terminal - Display-Art	LCD mit Hinterleuchten
Display Hinterleuchtung	ja
Display Größe	160x60
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	48 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Englisch Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	232×150×77,3 mm
Material Displaygehäuse	Edelstahl
Stativ drehbar	no
Stativ neigbar	no
Wandhalterung	✓

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Summenspeicher-Funktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Prozentbestimmung	✓
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch
Alibispeicher	optionaler interner Speicher
Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze	250.000
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Zählfunktion	✓
Zähl-Referenzgewicht einstellbar	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, free
Hold-Funktion	✓
IP-Schutz - Kompletgerät	IP68
IP-Schutz - Anzeige	IP68
	5 min
	2 min
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
	30 min
	60 min
	30 s
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	7

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 (optional, factory)
----------------	----------------------------

KERN KXC-TM

KERN

Auswertegerät aus Edelstahl mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68 und bis zu vier Schnittstellen, optional mit Eichung

Ethernet (optional, factory)
WLAN (optional, factory)
Alibi Speicher (optional, factory)
Analog (0 - 10 V) (optional, factory)
Analog (4 - 20 mA) (optional, factory)
Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory)
USB-Device (optional, factory)

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 330×275×180 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,6 kg

Bruttogewicht ca. 2,4 kg

Versandgewicht 3,3 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761360358

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Eingebautes Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	110 V - 240 V AC
Stromversorgung abnehmbar	fest angeschlossen
Strombuchse für Netzteil	Kabel fest installiert
Batterie-/Akkuart	Li-Ion
Batterie	keine Batterie
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	20 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Akku Ladezeit	8 h
Akku optional	Akku optional - intern

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage on request
---	--------------------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----