

KERN RPB 3K3DM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise

KERN

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Preisrechnende Waage
Produktfamilie	RPB

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Anzahl Wägebereiche	2
Wägebereich [Max]	1500 g; 3000 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 g; 1 g
Reproduzierbarkeit	1 g; 2 g
Linearität	± 3 g; 6 g
Mindestlast [Min]	10 g
Konformitätsbewertung möglich	✓
Auflösung	3.000, 3.000
Tarierbereich	-2999 g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	3 kg (M1)
Einschwingzeit	1 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	5 g; 10 g
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	g
Bauart der Waage	Mehrteilungswaage
Einheiten	g
Voreingestellte Einheit	g
Wägezelle Bauart	Tscale BX6

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	15 mm
Zusätzliches Display	Hinten 15 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	283×318×100,3 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	283×318×110,3 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	204×263 mm
Abmessungen Wägefläche	204×263 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓
Stativ drehbar	no
Stativ neigbar	no
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

Funktion zur Preisberechnung	✓
PLU - gesamt	10
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
Speicherfunktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	off
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
Tarierfunktion	manuell (einmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	20

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	UK
	US
	CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO
	AUS
	UK
	US
	CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz

KERN RPB 3K3DM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise

KERN

Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.1 mm, lang 9.5 mm
Batterie-/Akkuart	Pb
Batterie	keine Batterie
Akku	6 V, 3.2 Ah
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	30 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	60 h
Akku Ladezeit	12 h
Akku optional	Akku optional

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Eichwert [e]	0,5 g; 1 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-227
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×342×196 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg

Versandgewicht 6,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761252158
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

