

SAUTER FK 50

Robusto medidor de fuerza digital para mediciones de tracción y compresión

KERN



Suspensión de la carga (fuerza de tracción)

Gancho

Funciones

Función Hold

✓

Función Peak

✓

Alimentación

Alimentación suministrada

Fuente de alimentación y batería incluidas

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación de enchufe

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro

EURO
UK
US
CH

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional

UK
US

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]

100 V - 240 V

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]

9 V, 300 mA

Toma de corriente para la fuente de alimentación

Conector hueco, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm

Tipo de batería / acumulador

Álcali(-manganeso)

Pila

6×1.5 V AA

Conexión de la batería

Almohadilla + Muelle

Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación

25 h

Pila tiempo de carga

25 h

Batería capacidad

2.900 mAh

Batería tensión

1,5 V

Número de células de la batería

6

Batería - Peso individual

138 g

Batería - Peso total en el artículo

828 g

Batería - Estructura/forma

Células individuales

Capacidad de la batería (Wh)

4,3 Wh

Batería/acumulador conectado

no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]

10 °C

Temperatura ambiental [Max]

30 °C

Temperatura de almacenamiento [Min]

-10 °C

Temperatura de almacenamiento [Max]

60 °C

Categoría

Marca

Sauter

Categoría de producto

Medición de fuerza

Grupo de producto

Medidor de fuerza digital (célula de medición interna)

Familia de productos

FK

Sistema de medición

Rango de medición fuerza [Max] (N)

50 N

Lectura fuerza [d] (N)

0,02 N

Cabezal de medición frecuencia de medición

1000 Hz

Protección contra sobrecarga (% de [Max])

200%

Tolerancia (% de [Max])

0,5%

Direcciones de la fuerza

tracción
compresión

Unidad predefinida

N

Número de plataformas / canales

1

Pantalla

Tipo de pantalla

LCD

Pantalla altura de dígitos

18 mm

Pantalla reversible

✓

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)

195×82×35 mm

Dimensiones completamente montado (A×P×A)

195×82×35 mm

Material de carcasa

plástico

SAUTER FK 50



Robusto medidor de fuerza digital para mediciones de tracción y compresión

Homologación

Marca CE



Servicios

Número de artículo para
calibración DAkkS (fuerza de
tracción) 963-1610

Número de artículo para
calibración DAkkS (fuerza de
compresión) 963-2610

Número de artículo para
calibración DAkkS (fuerza de
tracción/fuerza de compresión) 963-3610

Número de artículo para
calibración de fábrica (fuerza de
tracción) 961-1610

Número de artículo para
calibración de fábrica (fuerza de
compresión) 961-2610

Número de artículo para
calibración de fábrica (fuerza de
tracción/fuerza de compresión) 961-3610

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 255×260×80 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,75 kg

Peso bruto aprox. 0,90 kg

Peso de envío 1,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761139534

Clasificación REACH ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

