



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Modelo de principantes para conteaje profesional, resolución de conteaje 30.000 puntos, opcionalmente con homologación

Características

- La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de conteaje
- Puede ser programado a través del bloque de teclas:
 - número de piezas de referencia deseado
 - peso de referencia conocido
- Tres pantallas para la indicación del peso (verificable), el peso de referencia y peso total
- Función de pesaje con tolerancia: Se puede programar la cantidad o peso meta. Al alcanzarse el valor meta se indica con una señal óptica y acústica
- 10 espacios de memoria para pesos de referencia
- Memoria de sumas de conteaje: Totalización de partes de conteaje iguales en cantidad total y peso total

- Protección ESD integrada, por lo tanto, apto para el pesaje de piezas menudas de plástico
- Gestión de la energía: La iluminación posterior se apaga tras 5 seg
- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Conmutación de modo de conteo en el modo de pesado mediante pulsación de tecla
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×225 mm
- Dimensiones totales A×P×A 300×330×110 mm
- Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 200 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 8 h
- Peso neto aprox. 4,0 kg
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Nota: En el servicio comercial, existe una obligación oficial de homologación

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Valor de verificación [e] g	Carga mín. [Min] g	Peso mínimo (Normal) g/pieza	Resolución de conteaje Puntos	Opciones	
							Homologación	Cert. de calibración
KERN							 KERN	DAkkS acr. KERN
CXB 3K0.2	3	0,2	-	-	2	15.000	-	963-127
CXB 6K0.5	6	0,5	-	-	5	12.000	-	963-128
CXB 15K1	15	1	-	-	10	15.000	-	963-128
CXB 30K2	30	2	-	-	20	15.000	-	963-128
Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.								
CXB 3K1NM	3	1	1	20	10	3.000	965-227	963-127
CXB 6K2NM	6	2	2	40	20	3.000	965-228	963-128
CXB 15K5NM	15	5	5	100	50	3.000	965-228	963-128
CXB 30K10NM	30	10	10	200	100	3.000	965-228	963-128