

# KERN VHB2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht



## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Transpaleta con báscula integrada

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	1600 x 560 x 1220 mm
Peso bruto:	109 kg
Peso neto:	106 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

## Diseno

Dimensiones totales (AxPxX):	1550 x 555 x 1220 mm
Material carcasa:	Plástico

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	2 t
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	1 kg
Linealidad:	2 kg
Peso recomendado para ajuste:	1500 kg (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	1 kg
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,800 cm
------------------------------	----------

## Funciones

Función PRE-TARE:	si
-------------------	----

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	80 h
---------------------------	------

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-251

Certificado DAkkS:	963-131
--------------------	---------