

KERN VHB 2T1

KERN

Transpaleta pesadora con una completa protección contra polvo y salpicadura IP65/67, así como espacio de memoria para un peso de recipiente



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Transpaletas pesadoras
Familia de productos	VHB

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	2000 kg
Lectura [d]	1 kg
Reproducibilidad	1 kg
Linealidad	± 2 kg
Resolución	2.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	1500 kg (M2)
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	3 kg
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg lb
Fluencia máxima (15 minutos)	2 kg
Fluencia máxima (30 minutos)	4 kg
Unidad predefinida	kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	28 mm

Lenguajes de interfaz de usuario

Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	1550×555×1220 mm
Material de carcasa	plástico
Material carcasa de pantalla	plástico

Funciones

Función PreTare	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	IP65 IP67 (célula de carga)
Protección IP - pantalla	IP65
Protección IP - plataforma	IP67
Protección IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	4

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	80 h
Batería tensión	6 V
Batería - Peso individual	92 g
Batería/acumulador conectado	conectado eléctricamente de fija, sin aislamiento

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Max]	95 %

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-251
---	---------

KERN VHB 2T1



Transpaleta pesadora con una completa protección contra polvo y salpicadura IP65/67, así como espacio de memoria para un peso de recipiente

Número de artículo para
calibración DAkkS 963-131

Número de artículo para
certificado de conformidad 969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1600×560×1220 mm
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	110 kg
Peso bruto aprox.	110 kg
Peso de envío	218,6 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761086258
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

