

KERN DE 60K10D

KERN

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de plataforma
Familia de productos	DE

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	30 kg; 60 kg
Lectura [d]	0,01 kg; 0,02 kg
Reproducibilidad	0,01 kg; 0,02 kg
Linealidad	± 0,03 kg; 0,06 kg
Resolución	3.000, 3.000
Rango de tara	60 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	60 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	20 kg; 40 kg; 60 kg
Tiempo de estabilización	2,5 s
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,05 kg; 0,1 kg
Tipo de balanza	Balanza multidivisión
Unidades de medición	kg dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
Fluencia máxima (15 minutos)	80 g

Fluencia máxima (30 minutos)	160 g
Unidad predefinida	kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla tamaño	87×29 mm
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	318×305×75 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	225×110×55 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	318×308 mm
Dimensiones superficie de pesaje	318×308 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	318×308×75 mm
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	metal, lacado
Material carcasa de pantalla	plástico
Indicador longitud del cable	1,4 m
Longitud permitida del cable del indicador [Max]	3 m
Células de carga - número	4

Funciones

Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
Determinación de porcentajes	✓
Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de conteo	✓
Resolución de conteo (Condiciones de laboratorio)	6.000
Peso parcial mínimo al contar piezas	10 g
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	100 g
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 25, 50
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	5

KERN DE 60K10D

KERN

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
---------------------------	------------------------

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
--------------------------------	-----------------------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
--	------------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
--	------------------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
--	-------------------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	15 V, 500 mA
--	--------------

Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector doble, izquierda menos, derecha más, 14,3 mm × 6,1 mm largo 47,5 mm
--	--

Tipo de batería / acumulador	NiMH
------------------------------	------

Pila	9 V bloque
------	------------

Conexión de la batería	Terminales enchufables
------------------------	------------------------

Pila tiempo de carga	12 h
----------------------	------

Acumulador	NDE-A02
------------	---------

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	15 h
--	------

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	30 h
--	------

Acumulador tiempo de carga	10 h
----------------------------	------

Acumulador opcional	Acumulador opcional
---------------------	---------------------

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
-----------------------------	------

Temperatura ambiental [Max]	35 °C
-----------------------------	-------

Humedad ambiental [Max]	80 %
-------------------------	------

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
-------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C
-------------------------------------	-------

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
---	---------

Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
---	---------

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Dimensiones del embalaje (A×P×A)	515×385×135 mm
----------------------------------	----------------

Método de envío	Servicio de paquetes
-----------------	----------------------

Peso neto aprox.	4,8 kg
------------------	--------

Peso bruto aprox.	6 kg
-------------------	------

Peso de envío	5,59 kg
---------------	---------


Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761111295
-----------------	---------------

Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida
---------------------	-----------------------------

Pictogramas

STANDARD



OPTION

