


Series RSM RSM 4RS 115VUC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Bases de relés(RSM) en positivo y negativo común para ser conectadas a PLC u otro tipo de controladores. Los interfaces están compuestos por grupos de 4,8 o 16 relés RCL (12,7mm) o RSS (6,1mm). La conexión al controlador puede ser realizada mediante conectores enchufables o mediante cableado directo con conectores IEC 60603-13. Amplia gama de opciones:

- 1 o 2 contactos conmutados con relés de 16/8/6 Amperios
- Tensiones de 5 a 230V
- Conexión por tornillo, directa o PUSH-IN
- Compatibles con los relés de estado sólido de Weidmuller

La gamma de relés proporciona aislamiento galvánico entre entrada/salida así como entre los contactos adyacentes de los relés. Esto permite adaptar con seguridad las distintas tensiones de los controladores y la requeridas por los diferentes elementos de campo.

Datos generales para pedido

Tipo	RSM 4RS 115VUC LP
Código	1114561001
Versión	Series RSM, Acoplador por relé, Número de contactos: 4 Contacto conmutado AgNi 90/10, Tensión de mando nominal: 115 V AC / DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248047826
U.E.	1 Pieza

Series RSM RSM 4RS 115VUC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	75 mm	Anchura (pulgadas)	2,953 inch
Altura	87 mm	Altura (pulgadas)	3,425 inch
Profundidad	76 mm	Profundidad (pulgadas)	2,992 inch
Peso neto	215 g		

Temperaturas

Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación	Temperatura de almacenamiento, max.	60 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	50 °C
Temperatura de servicio, min.	-25 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...60 °C		

Especificaciones de entrada

Potencia nominal	0,6 VA
------------------	--------

Especificaciones

Vida útil mecánica	30 x 10 ⁶ conmutaciones	Retardo de conexión	≤ 8msdc/10msac
Retardo en la desconexión	≤ 5msdc/8msac		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN_WSCAD
---------------------	-----------------------------