

Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 7104
Beschreibung	Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000007104

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han® CGM-Ex i
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Ausführung

Anwendungsgebiet	Eigensichere Stromkreise
------------------	--------------------------

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤5 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	33
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M25
Klemmbereich	9 ... 16 mm
Eckmaß	33,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Polyamid (PA)
Farbe Zubehör	RAL 5012 (lichtblau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	23,38 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140192850
eCl@ss	27144432 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)