

KERN ORM 1BR

Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Digitales Refraktometer
Produktfamilie	ORM-BR

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	0 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	40 °C
Genauigkeiten	0,0003 nD
	0,2 %
	0,002 SG Wort
	0,3 °P
Messmethode	Totalreflexion
Messbereich Brix [Min]	0 %

Messgrößen	Refractive index
	Brix
	Stammwürze (Bier)
	Plato

Messbereiche	1,3330 nD - 1,4200 nD
	0,0 % - 50,0 %
	1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort
	0,0 °P - 30,5 °P

Teilungen	0,0001 nD
	0,1 %
	0,001 SG Wort
	0,1 °P

Teilung Brix	0,1 %
--------------	-------

Automatische Temperaturkompensation	✓
-------------------------------------	---

Genauigkeit Brix	±0,2 %
------------------	--------

Messbereich Brechungsindex [Min]	1,3330 nD
----------------------------------	-----------

Messbereich Brechungsindex [Max]	1,4200 nD
----------------------------------	-----------

Teilung Brechungsindex	0,0001 nD
------------------------	-----------

Toleranz Brechungsindex	±0,0003 nD
Skala Brechungsindex	✓
Messbereich Plato [Min]	0 °P
Messbereich Plato [Max]	31 °P
Teilung Plato	0,1 °P
Toleranz Plato	±0,3 °P
Skala Plato	✓
Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Min]	1,000
Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Max]	1,130
Teilung Stammwürze (spez. Gewicht)	0,001
Toleranz Stammwürze (spez. Gewicht)	±0,002
Skala Stammwürze (spez. Gewicht)	✓
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messbereich Brix [Max]	50 %
Skala Brix	✓
Anwendungsbereich	Bier

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	121×58×25 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Digital
Prismadeckel	✓
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Mittelwertmessung	✓
Anzahl Mittelwertmessung	15
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	60 s

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	1.300 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie - Einzelgewicht	11,5 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	11,5 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen

KERN ORM 1BR



Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen

Batterie-Kapazität (Wh)	1,95 Wh
Batterie – Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
--	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	170×110×50 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×110×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,31 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761335455
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

