

KERN ORM 1SW

KERN

Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Digitales Refraktometer
Produktfamilie	ORM-SW

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	0 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	40 °C

Genauigkeiten	0,0003 nD
	0,2 ‰
	0,002 sg
	2 ‰

Messmethode	Totalreflexion
Messbereich Brix [Min]	0 ‰

Messgrößen	Refractive index
	Brix
	spec. gravity
	Salzgehalt Meerwasser

Messbereiche	1,3330 nD - 1,4200 nD
	0,0 ‰ - 50,0 ‰
	1,000 sg - 1,070 sg
	0 ‰ - 100 ‰
	0 ‰ - 57 ‰

Teilungen	0,0001 nD
	0,1 ‰
	0,001 sg
	1 ‰

Teilung Brix	0,1 ‰
--------------	-------

Automatische Temperaturkompensation	✓
-------------------------------------	---

Genauigkeit Brix	±0,2 ‰
------------------	--------

Messbereich Brechungsindex [Min]	1,3330 nD
----------------------------------	-----------

Messbereich Brechungsindex [Max]	1,4200 nD
Teilung Brechungsindex	0,0001 nD
Toleranz Brechungsindex	±0,0003 nD
Messbereich Chlorgehalt Meerwasser [Min]	0 ‰
Messbereich Chlorgehalt Meerwasser [Max]	57 ‰
Teilung Chlorgehalt Meerwasser	1 ‰
Toleranz Chlorgehalt Meerwasser	±2 ‰
Skala Brechungsindex	✓
Skala Chlorgehalt Meerwasser	✓
Messbereich Salzgehalt Meerwasser [Min]	0 ‰
Messbereich Salzgehalt Meerwasser [Max]	100 ‰
Teilung Salzgehalt Meerwasser	1 ‰
Toleranz Salzgehalt Meerwasser	±2 ‰
Skala Salzgehalt Meerwasser	✓
Messbereich Salzgehalt (spez. Gewicht) [Min]	1,000
Messbereich Salzgehalt (spez. Gewicht) [Max]	1,070
Teilung Salzgehalt (spez. Gewicht)	0,001
Toleranz Salzgehalt (spez. Gewicht)	±0,002
Skala Salzgehalt (spez. Gewicht)	✓
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 ‰ (destilliertes Wasser)
Messbereich Brix [Max]	50 ‰
Skala Brix	✓
Anwendungsbereich	Salz

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	121×58×25 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Digital
Prismadeckel	✓
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Mittelwertmessung	✓
Anzahl Mittelwertmessung	15
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	60 s

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
-------------------------------	----------

KERN ORM 1SW



Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen

Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	1.300 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie – Einzelgewicht	11,5 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	11,5 g
Batterie – Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	1,95 Wh
Batterie – Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
--	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	170×110×50 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×110×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,31 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761335554
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

