

SAIL-VSC-M8G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece conectores para válvulas como conductores de conexión M12 y con terminales de conducción libres. El estado de funcionamiento del conector para válvulas viene señalado por un elemento indicador (LED). Todos los conectores de válvula disponen de un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. El tipo de protección IP 67 cumple con la situación de conexión. La dirección de salida también resulta decisiva. Weidmüller pone a su disposición modelos de 0 grados, es decir aquellos donde la dirección de salida del cable se encuentra donde el contacto PE.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-VSC-M8G-0.15U
Código	1309680015
Versión	, Con. recto - Con. para válvulas
GTIN (EAN)	4050118112023
U.E.	1 Pieza

SAIL-VSC-M8G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 18 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos del cable

Número de polos	3	Sección del conductor	0,5 mm ²
Longitud de cable	0,15 m	Apantallado	No
Aislamiento	PP	Código de color	marrón, azul, Verde/ amarillo
Material de la funda	PUR	Color de revestimiento	negro
Halógenos	No	Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C
Apto para cadena de arrastre	Sí	Radio de flexión mín., fijo	5 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable	Aceleración	5 m/s ²
Velocidad	200 m/min	Ciclos de flexión	2 Mio
Resistente a las salpicaduras de soldadura	No		

Datos técnicos generales

Versión	Con. recto - Con. para válvulas	Codificación	Tipo C industrial (9,4 mm), M8 = ninguno
Tipo de protección	IP67, atornillado	Superficie de contacto	estañado
LED	Sí	Tensión nominal	24 V
Intensidad nominal	4 A	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C
Par de apriete	Tornillo de sujeción M3: 0,4 Nm	Circuitos de protección	Diodo supresor

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-12	eClass 9.1	27-06-03-11

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas


Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSC-M8G-0.15U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dibujos


Dibujo acotado




Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de polos



Esquema de conexiones

