



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Diseño ergonómico y sonda de medición externa para gran comodidad en el uso

Características	Datos técnicos
• Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil • Interfaz de datos RS-232, de serie • Offset-Accur: Con esta función, el aparato medidor puede ajustarse con precisión, mediante una calibración de dos puntos, al campo de medición concreto, para lograr una precisión mayor, del 1 % (o menos), del valor de medición • Unidades seleccionables: μm, inch (mil) • Auto-Power-Off • Tipo F: Recubrimientos no magnéticos sobre hierro y acero • Tipo N: Recubrimientos sobre metales no magnéticos • Placa cero y láminas del ajuste incluidas •  Suministro en un sólido maletín de transporte	• Precisión de medición: - Estándar: 3 % del valor de medición $\pm 2,5 \mu\text{m}$ - Offset-Accur: 1 % del valor de medición $\pm 1 \mu\text{m}$ • Menor superficie de muestra (radio) - Tipo F - Convexa: 1,5 mm - Plana: 6 mm - Cóncava: 50 mm - Tipo N - Convexa: 1,5 mm - Plana: 6 mm - Cóncava: 50 mm • Espesor mínimo del material base: 300 μm • Dimensiones totales A×P×A 131×65×28 mm • Uso con pilas, pilas de serie (4×1.5 V AAA) • Peso neto aprox. 0,10 kg

ESTÁNDAR	OPCIÓN
    	 

Modelo	Campo de medición	Lectura	Objeto en ensayo	Opción
	[Max] μm	[d] μm		Certificado de calibración de fábrica
SAUTER				KERN
TE 1250-0.1F	100 1250	0,1 1	Tipo F	961-110
TE 1250-0.1FN	100 1250	0,1 1	Medidor de combinación Tipo F / Tipo N	961-112