SAUTER **TG 1250-0.1FN**

Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de capa
Grupo de producto	Medidor del espespores de capa digital
Familia de productos	TG

Sistema de medición

Objeto de ensayo capa	Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F Recubrimientos sobre metales no magnéticos, tipo N
Offset accur (% de [Max])	1%
Rango de medición de capa [d] (µm)	100 µm; 1250 µm
Lectura espespor de capa [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Espesor mínimo material base	300 µm
Muestra mínima, plana (radio)	6 mm
Muestra mínima, convexo (radio)	1,5 mm
Muestra mínima, cóncava (radio)	50 mm
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	1
Unidades de medición	µm inch (mil)
Tolerancia (% de [Max])	3%
Posición de colocación del sensor	externo
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	99
Medidores del espesor de capa tipo de sensor	FE NFE

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla altura de dígitos	10 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	126×65×35 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	130×64×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	130×64×32 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	1 m

Funciones

Registro continuo de datos de medición posible	✓
Posibilidad de aumentar la precisión de las mediciones	✓
Función de memoria	✓
Función estadística	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de bateria / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AAA
Pila tiempo de carga	50 h
Batería capacidad	1.100 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	2
Batería – Peso individual	45,2 g
Batería – Peso total en el artículo	90,4 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	1,6 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	0 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

Homologación

Marca CE	✓

SAUTER **TG 1250-0.1FN**

Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-112

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×198×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,75 kg
Peso de envío	0,75 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761140110
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

