



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.

Características

- 1 Pantalla LCD, retroiluminado, muestra toda la información de un vistazo
- Offset-Accur: Con esta función, el aparato medidor puede ajustarse con precisión, mediante una calibración de dos puntos, al campo de medición concreto, para lograr una precisión mayor, del 1 % (o menos), del valor de medición
- Dos modos de medición diferentes: medición única y modo de escaneo para mediciones continuas
- Función Mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, el valor máximo y mínimo
- Memoria de datos interna hasta 99 valores
- Unidades seleccionables: µm, inch (mil)
- Interfaz de datos RS-232, de serie
- Tipo F: Recubrimientos no magnéticos sobre hierro y acero
- Tipo N: Recubrimientos sobre metales no magnéticos
- Placa cero y láminas del ajuste incluidas
- Suministro en un sólido maletin de transporte
- Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil

Datos técnicos

- Precisión de medición:
  - Estándar: 3 % del valor de medición o ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % del valor de medición o ± 1 µm
- Espesor mínimo del material base: 300 µm
- Dimensiones totales A×P×A 126×65×35 mm
- Uso con pilas, pilas de serie (2×1.5 V AAA)
- Peso neto aprox. 0,10 kg

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo SAUTER	Campo de medición [Max] µm	Lectura [d] µm	Objeto en ensayo	Menor superficie de muestra (radio) mm	Opción Cert. de calibración de fábrica KERN
TG 1250-0.1FN	100 | 1250	0,1 | 1	Medidor de combinación Tipo F/Tipo N	F: Convexa: 1,5/ Cóncava: 25 N: Convexa: 1,5 Cóncava: 50/	961-112