

## Plotterpen 0,25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

El **MCP Basic 2** es un plotter flexible y portátil con el que podrá rotular in situ y de forma sencilla y rápidamente sus elementos de señalización.

El **MCP Basic** resulta ideal para la rotulación con pocos elementos señalizadores, rotulaciones parciales así como para la elaboración de remanentes.

- Plotter plano, pequeño y compacto
- Placa de impresión para 3 MultiCards
- Equipamiento sencillo con señalizadores MultiCard
- Opcionalmente, se dispone de placa de impresión para SlimFix en los tamaños 4 a 6 y de una placa de impresión para etiquetas
- Funciona con el software de Weidmüller **M-Print®**

### PRO

El **MCP Plus** completa el sistema de señalización Weidmüller y el concepto MultiCard Weidmüller. Su Pen-Depot automático posibilita el depósito del bolígrafo del plotter directamente sobre el plotter y evita que se seque la punta gracias a un anillo especial de retención. Con sólo dos placas de impresión puede rotular nuestro programa de productos MultiCard completo.

### Datos generales para pedido

| Tipo       | Plotterpen 0,25            |
|------------|----------------------------|
| Código     | <a href="#">1768540000</a> |
| Versión    | Plumilla del plotter       |
| GTIN (EAN) | 4032248110797              |
| U.E.       | 1 Pieza                    |

## Plotterpen 0,25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 6,5 g |
|-----------|-------|

### Sistemas de rotulación

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Versión | Plumilla de plotter con punta de 0,25 mm, rellenable |
|---------|------------------------------------------------------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000610    | ETIM 5.0   | EC000610    |
| ETIM 6.0   | EC000610    | UNSPSC     | 81-11-18-12 |
| eClass 5.1 | 19-03-90-90 | eClass 6.2 | 19-14-06-09 |
| eClass 7.1 | 19-14-92-90 | eClass 8.1 | 19-14-92-90 |
| eClass 9.0 | 24-32-11-90 | eClass 9.1 | 19-14-06-09 |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">WSCAD</a> |
|---------------------|-----------------------|