




Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

## Banco de pruebas manual para mediciones de fuerzas de tracción y de compresión de alta precisión

### Características

- Se puede manejar en vertical y en horizontal
- Un resultado de medición exacto
- Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
- Amplia placa base con una gran flexibilidad de fijación
- SAUTER TVL, TVL-XLS: Sistema lineal de medida digital SAUTER LA (sin interfaz) de serie
  - Campo de medición: máx. 200 mm
  - Lectura: 0,01 mm
  - Posición cero posible
  - Pre-longitud manualmente ajustable
- **1** SAUTER TVL-O: Banco de pruebas manual sin dispositivo de medición de longitud SAUTER LA
- **2** SAUTER TVL-E: Banco de pruebas para instrumentos dinamométricos con célula de medición externa

- SAUTER TVL-O, TVL-E: Opcionalmente, se puede montar el dispositivo de medición de longitud SAUTER LB (con interfaz), véase internet
- SAUTER TVL, TVL-XLS, TVL-O: Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza de SAUTER con célula de medición interna hasta 1000 N (no está incluido en el suministro)
- SAUTER TVL-E: Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza de SAUTER con célula de medición externa hasta 2000 N (no está incluido en el suministro)
- SAUTER TVL: Gancho con rosca M6 de serie
- SAUTER TVL-XLS: se compone de: SAUTER TVL + SAUTER TVL-XL, véase internet
- **3** Modelo TVL con TVL-XLS en la comparación de tamaños

### Datos técnicos

- Placa base con taladro de rosca M6
- Elevación de un giro (elevación del husillo):  
SAUTER TVL-XLS, TVL, TVL-O: 3 mm  
SAUTER TVL-E: 2 mm

Ahorra dinero con nuestros prácticos paquetes de banco de pruebas, medidor de fuerza y abrazaderas correspondientes, por ejemplo, SAUTER TVL 500FHS71, que consta de:

- 1× TVL
- 1× FH 500 (Detalles véase página 12)
- 2× AE 500

Puede encontrar nuestros paquetes en la página 24

ESTÁNDAR



TVL, TVL-XLS

| Modelo         | Campo de medición [Max]<br>N | Recorrido<br>mm | Sistema lineal de medida en el suministro                            | Dimensiones<br>A×P×A<br>mm | Peso neto aprox.<br>kg |
|----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>SAUTER</b>  |                              |                 |                                                                      |                            |                        |
| <b>TVL-XLS</b> | 500                          | 230             | Sistema lineal de medida con pantalla                                | 200×300×800                | 12                     |
| <b>TVL</b>     | 1000                         | 230             |                                                                      | 151×234×465                | 9                      |
| <b>TVL-O</b>   | 1000                         | 230             | Sistema lineal de medida con pantalla e interfaz de datos (opcional) | 151×234×465                | 9                      |
| <b>TVL-E</b>   | 2000                         | 290             |                                                                      | 154×240×550                | 8                      |