



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Transpaleta pesadora con una completa protección contra polvo y salpicadura IP65/67, así como espacio de memoria para un peso de recipiente

Características

- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- **1** Indicador: Plástico, protegido del polvo y las salpicaduras IP65
- **2** Horquilla de carga: Protección contra el polvo y el agua IP67, puede utilizarse brevemente en ambientes húmedos
- Rango de oscilación 206°
- Ruedas: Goma compacto con llantas de aluminio
- **3** Ruedas de carga: Neumáticos tándem para arrollar mejor los umbrales y los obstáculos
- Suma de valores de peso

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 28 mm
- Listo para empezar: baterías de serie, 4×1.5 V AA, durabilidad hasta 80 h
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Envío mediante empresa de transporte. Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

ESTÁNDAR								OPCIÓN	
			1	2					

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Linealidad kg	Peso neto aprox. kg	Opciones
					Cert. de calibración DAkkS acr. KERN
KERN VHB 2T1	2000	1	± 2	110	963-131