

KERN TAB20-3

Hochpräzise Taschenkaratwaage für Juweliere und Reisende



Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de bolsillo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 188 x 120 x 44 mm

Peso bruto: 314 g

Peso neto: 170 g

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones parabrisas (AxPxX): 94 x 100 x 12 mm

Dimensiones totales (AxPxX): 95 x 135 x 33 mm

Espacio de pesaje (AxPxX): 90 x 90 x 10 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: Plástico

Superficie de pesaje (d): 18

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 20 g

Intervalo de estabilización: 3 s

Lectura [d]: 1 mg

Linealidad: 4 mg

Peso recomendado para ajuste: 10 g (F2)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Rango de tara: -20000 mg

Reproducibilidad: 2 mg

Resolución: 20000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 30 min

Unidades de pesaje: ct g gn

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 9 mm

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Humedad ambiental mínima: 15 %

Temperatura ambiental mínima: 10 °C

Temperatura máxima de uso: 30 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento: 150 h