

### VPMS (tapón ciego de latón) VP M20-MS65

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

#### Datos generales para pedido

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VP M20-MS65                                                      |
| Código     | <a href="#">1777740000</a>                                       |
| Versión    | VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, M 20, 6 mm, latón, niquelado |
| GTIN (EAN) | 4032248158010                                                    |
| U.E.       | 100 Pieza                                                        |

**VPMS (tapón ciego de latón)**  
**VP M20-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |        |                     |            |
|-----------|--------|---------------------|------------|
| Longitud  | 9,5 mm | Longitud (pulgadas) | 0,374 inch |
| Altura    | 9,5 mm | Altura (pulgadas)   | 0,374 inch |
| Peso neto | 7,3 g  | Diámetro            | 22 mm      |

**Conformidad medioambiental del producto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Datos generales**

|                                        |                  |                                        |        |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------|
| Diámetro de la cabeza                  | 22 mm            | Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C           | Junta                                  | NBR    |
| Junta tórica                           | NBR              | Longitud de rosca                      | 6 mm   |
| Material                               | latón, niquelado | Paso de rosca                          | 1,5 mm |
| Prensaestopas                          | Métrico          | Tipo de protección                     | IP68   |
| Tuerca (externa)                       | M 20             |                                        |        |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Descargas**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a>                             |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |

### VPMS (tapón ciego de latón) VP M20-MS65

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

