

SAI Activos SAI-AU M12 SB 4PT100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Además de los conocidos módulos digitales de entrada y salida, también existen, en el sistema SAI Pro, componente de contador, thermo, PT100 y módulos analógicos. Este completo programa reúne todas las posibilidades.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-AU M12 SB 4PT100
Código	1938710000
Versión	SAI Activos, Subbus
GTIN (EAN)	4032248612697
U.E.	1 Pieza

SAI Activos
SAI-AU M12 SB 4PT100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos
Dimensiones y pesos

Longitud	155 mm	Longitud (pulgadas)	6,102 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1,181 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1,26 inch
Peso neto	280 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C
Temperatura de servicio, max.	60 °C	Temperatura de servicio, min.	0 °C
Temperatura de servicio	0 °C...60 °C	Temperatura de almacenamiento	-25 °C...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Conexiones

Conexiones E/S	4 x conector hembra M12, 5 polos, con codificación A	Conexión con el sub-bus (SUB-IN)	1 x conector macho M8, de 4 polos, Con codificación A
Conexión con el sub-bus (SUB-OUT)	1 x conector hembra M8, de 4 polos, Con codificación A		

Datos generales

Certificado	CE, cULus	Grado inflamabilidad según UL 94	5VA
LxBxH	155 / 30 / 32	Masa	< 200 g
Material capotas	Pocan, PBT	Tipo de protección	IP67

Entradas digitales

Filtro de entrada	configurable	Indicador de diagnóstico	rojo
-------------------	--------------	--------------------------	------

Salidas digitales

Indicador de diagnóstico	rojo
--------------------------	------

Tensión de alimentación

Protección de polaridad	Sí	Tensión de servicio	24 V
Valores límite	18 V DC ... 30 V DC		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

SAI Activos SAI-AU M12 SB 4PT100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD](#)

Folleto/catálogo

[CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Homologación/certificado/documento de conformidad

[Declaration of Conformity DE PN45](#)