

PAC PAC-CTLX-SD25-V2-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

Datos generales para pedido

Tipo	PAC-CTLX-SD25-V2-1M5
Código	7789037015
Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	8430243957496
U.E.	1 Pieza

PAC
PAC-CTLX-SD25-V2-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	575 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	60 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-10 °C
Temperatura de servicio, max.	50 °C	Temperatura de servicio, min.	-10 °C
Temperatura de servicio	-10...50 °C	Temperatura de almacenamiento	-10...60 °C

Datos generales

Conector al lado control	ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P	Conector al interface	SUB-D FEMALE 25P
Número de polos, mín.	25 polos	Diámetro exterior	10,15 ± 1 mm
Cable	Cable LiYCY	Longitud de cable	1,5 m
Material	PVC	Sección del conductor	0,25 mm ²

Datos eléctricos

Tensión nominal	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A
Corriente total, máx.	3 A	Resistencia	≤ 80 mΩ/m
Prueba de alta tensión	1 KV/1s		

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------