SAIL-VSA-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece conectores para válvulas como conductores de conexión M12 y con terminales de conducción libres. El estado de funcionamiento del conector para válvulas viene señalizado por un elemento indicador (LED). Todos los conectores de válvula disponen de un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. El tipo de protección IP 67 cumple con la situación de conexión. La dirección de salida también resulta decisiva. Weidmüller pone a su disposición modelos de 0 grados, es decir aquellos donde la dirección de salida del cable se encuentra donde el contacto PE.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-VSA-M12G-0.3U
Código	9457010030
Versión	Conector de v lvula, Con. recto - Con. para válvulas
GTIN (EAN)	4032248707249
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

SAIL-VSA-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	54 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos del cable

Número de polos	3	Sección del conductor	0,5 mm²
Diámetro exterior	4.6 ± 0.2 mm	Longitud de cable	0,3 m
Apantallado	No	Aislamiento	PP
Código de color	marrón, azul, Verde/ amarillo	Material de la funda	PUR
Color de revestimiento	negro	Halógenos	No
Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C	Gama de temperatura, fija	-50...80 °C
Apto para cadena de arrastre	Sí	Resistencia a la torsión	0 °/m
Radio de flexión mín., fijo	5 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable
Aceleración	5 m/s²	Velocidad	200 m/min
Ciclos de flexión	2 Mio	Resistente a las salpicaduras de soldadura	No

Datos técnicos generales

Versión	Con. recto - Con. para válvulas	Codificación	Tipo A (18 mm), M12 = A
Tipo de protección	IP67, atornillado	Superficie de contacto	estañado
LED	Sí	Tensión nominal	24 V
Intensidad nominal	4 A	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C
Par de apriete	Conectores para válvulas: 0,4 - 0,5 Nm, Tornillo de sujeción M3: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm	Circuitos de protección	Diodo Zener

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones	EAC
ROHS	Conformidad

Descargas


Folleto/catálogo	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-M12G-0.3U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos


Dibujo acotado



Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de polos

