

SAIS-ZW-5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

En el sector de fabricación de máquinas especiales determinadas aplicaciones requieren tender dos cables de longitud diferente que terminan en un único conector. Para dar solución a este problema, Weidmüller ofrece conectores macho y hembra de configuración libre con dos salidas de cable. El conector gemelo en miniatura se ofrece con salida a 90° y salida recta. La variante acodada puede girarse según se requiera a intervalos de 90°.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIS-ZW-5
Código	9457540000
Versión	Conector macho de configuración libre, M12, Macho, recto
GTIN (EAN)	4032248143290
U.E.	1 Pieza

SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	30 g
-----------	------

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max. 85 °C

Temperatura de servicio, max. 85 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -25 °C

Temperatura de servicio, min. -25 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Datos técnicos conectores de libre configuración

Codificación	A	Conexión de apantallamiento	No
Grado de polución	3	Intensidad nominal	4 A
Material capotas	PA	Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc
Número de polos	5	Prensaestopas	PG 7
Rango de temperatura caja	-25...+85 °C	Resistencia de aislamiento	10 ³ Ω
Sección de conexión, máx.	0,5 mm ²	Sección de conexión, mín.	0,14 mm ²
Superficie de contacto	CuSnZn	Tensión nominal	36 V
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Tipo de protección	IP67

Normas

Núm. de certificación (cURus)

E307231

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Documentación del usuario

[Manual](#)

Folleto/catálogo

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)