


## Elementos de conexión H1,0/12 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Tipo       | H1,0/12 GE                                      |
| Código     | <a href="#">0409700000</a>                      |
| Versión    | Terminal tubular, aislado, 8 mm, 6 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190152222                                   |
| U.E.       | 500 Pieza                                       |
| Embalaje   | suelto                                          |

## Elementos de conexión H1,0/12 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|           |        |                    |            |
|-----------|--------|--------------------|------------|
| Anchura   | 12 mm  | Anchura (pulgadas) | 0,472 inch |
| Peso neto | 0,08 g |                    |            |

### Datos técnicos

|         |         |
|---------|---------|
| Versión | aislado |
|---------|---------|

### Terminales tubulares

|                                             |            |                                           |                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Color                                       | Weidmüller | Denominación militar                      | T 20A 004 A       |
| Diámetro del aislamiento (D2)               | 3 mm       | Diámetro para superficie de contacto (D1) | 1,4 mm            |
| Espesor del aislamiento (S2)                | 0,25 mm    | Espesor del manguito de metal (S1)        | 0,15 mm           |
| L1 en mm                                    | 12 mm      | Longitud de desaislado                    | 8 mm              |
| Longitud de superficie de contacto (L2)     | 6 mm       | Sección de conexión del conductor         | 1 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 17     |                                           |                   |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Homologaciones en línea

|                |  |
|----------------|--|
| Homologaciones |  |
|----------------|--|



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                     |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |

### Elementos de conexión H1,0/12 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Similar a la ilustración

