# CableLine
# CLI R 1-3 GE/SW P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

La gama de señalizadores para cables y conductores de Weidmüller le ofrece soluciones para múltiples aplicaciones. El rango de aplicación abarca desde conductores estrechos hasta cables de grandes diámetros exteriores. El surtido consta, entre otros, de sistemas de combinación con etiquetas individuales, manguitos transparentes, mangueras termoretráctiles y señalizadores que se fijan con abrazaderas.

## Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | CLI R 1-3 GE/SW P |
| Código | 0572901668 |
| Versión | CableLine, Clavija de montaje, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 |
| U.E. | 10 Pieza |

# Hoja técnica

## CableLine
## CLI R 1-3 GE/SW P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 4,2 mm | Anchura (pulgadas) | 0,165 inch |
| Altura | 3 mm | Altura (pulgadas) | 0,118 inch |
| Profundidad | 5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,197 inch |
| Peso neto | 2,3 g | | |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 4,2 mm | Caracteres impresos | Letras, grandes |
| Color | amarillo | Color de impresión | negro |
| Color de material según código de resistencia | 4 | Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Halógenos | Sí |
| Impresión | P | Industrias recomendadas | Procesos, Maquinaria |
| Material | PVC, blando, sin cadmio | Orientación de la impresión | horizontal |
| Procedimiento de impresión | impreso por calor | Tipo de impresión | Estándar |
| Unidades por rollo | 25 | Versión | MultiPack |

### Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro externo del conductor, max. | 5 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 2,5 mm |
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 1,5 mm² | diámetro externo del conductor | 2.5 - 5 mm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | WSCAD |
| Notificación de cambio de producto | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |