


## CableLine CLI O 10-3 GE/SW R MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los **señalizadores para cables CLI-O** se colocan en cables ya conectados y son ideales para reequipar instalaciones ya montadas. Se dispone de tres tamaños diferentes para secciones de entre 0,4 mm<sup>2</sup> y 4,0 mm<sup>2</sup> como máximo. Su forma y diseño garantizan una fijación segura y duradera de los diferentes señalizadores que se pueden combinar de forma personalizada.

### Ventajas:

- Señalizadores abiertos para cables ya conectados
- Forma de los señalizadores con protección contra el giro para mayor seguridad
- Perfecto para trabajos de señalización a posteriori
- Requieren poco espacio
- Ahorro de tiempo gracias a montaje rápido mediante clip

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI O 10-3 GE/SW R MP                                                            |
| Código     | <a href="#">0648001671</a>                                                       |
| Versión    | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190034931                                                                    |
| U.E.       | 200 Pieza                                                                        |

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW R MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 4 mm    | Anchura (pulgadas)     | 0,157 inch |
| Altura      | 3 mm    | Altura (pulgadas)      | 0,118 inch |
| Profundidad | 4 mm    | Profundidad (pulgadas) | 0,157 inch |
| Peso neto   | 0,035 g |                        |            |

**Datos generales**

|                                               |                         |                                  |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Anchura                                       | 4 mm                    | Caracteres impresos              | Letras, grandes      |
| Color                                         | amarillo                | Color de impresión               | negro                |
| Color de material según código de resistencia | 4                       | Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C          |
| Grado inflamabilidad según UL 94              | V-0                     | Halógenos                        | Sí                   |
| Impresión                                     | R                       | Industrias recomendadas          | Procesos, Maquinaria |
| Material                                      | PVC, blando, sin cadmio | Orientación de la impresión      | horizontal           |
| Procedimiento de impresión                    | impreso por calor       | Tipo de impresión                | Estándar             |
| Versión                                       | MultiPack               |                                  |                      |

**Señalizador para cables y conductores**

|                                         |                     |                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 3 mm                | Diámetro externo del conductor, min.    | 2 mm                |
| Halógenos                               | Sí                  | Sección de conexión del conductor, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0,4 mm <sup>2</sup> | diámetro externo del conductor          | 2 - 3 mm            |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|

### **CableLine** **CLI O 10-3 GE/SW R MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



Similar a la ilustración