

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Esta serie de prensaestopas de acero inoxidable resulta apropiada para las aplicaciones industriales que requieren un nivel de protección IP68 así como, gracias a su gran resistencia al agua de mar y a golpes, para aplicaciones con elevadas exigencias.

Datos generales para pedido

Tipo	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Código	1009840000
GTIN (EAN)	4032248714667
U.E.	50 Pieza

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	28 mm	Longitud (pulgadas)	1,102 inch
Peso neto	11 g		

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Calibre de llave 1	14 mm
Calibre de llave 2	14 mm	Diámetro del cable exterior, máx.	6,5 mm
Diámetro del cable exterior, mín.	3 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	6 mm	Par de apriete pieza de conexión, máx.	8 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	10 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	7 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	5 Nm	Paso de rosca	1,5 mm
Prensaestopas	Métrico	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tuerca (externa)	M 12		

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047	Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260
--	---------	---	----------

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN