

## Serie W WDU 10 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WDU 10 OR                                                             |
| Código     | <a href="#">1020360000</a>                                            |
| Versión    | Borne de paso, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 1000 V, 57 A, naranja |
| GTIN (EAN) | 4008190864781                                                         |
| U.E.       | 50 Pieza                                                              |

## Serie W WDU 10 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                              |         |                        |            |
|------------------------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura                      | 9,9 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,39 inch  |
| Altura                       | 60 mm   | Altura (pulgadas)      | 2,362 inch |
| Profundidad                  | 46,5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,831 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 47 mm   | Peso                   | 18,46 g    |
| Peso neto                    | 17,3 g  |                        |            |

### Temperaturas

|                                         |                                                                                                   |                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Gama de temperaturas de servicio        | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Temperatura de almacenamiento, max.     | 40 °C         |
| Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C                                                                                             | Temperatura de almacenamiento           | 10 °C...40 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C                                                                                            | Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C        |

### Datos nominales IECEx/ATEX

|                                   |                                                                                                   |                                    |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Núm. de certificación (ATEX)      | DEMKO14ATEX1338U                                                                                  | Núm. de certificación (IECEx)      | IECExULD14.0005U   |
| Tensión máx. (ATEX)               | 690 V                                                                                             | Corriente (ATEX)                   | 57 A               |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                | Tensión máx. (IECEx)               | 690 V              |
| Corriente (IECEx)                 | 57 A                                                                                              | Sección máx. del conductor (IECEx) | 10 mm <sup>2</sup> |
| Gama de temperaturas de servicio  | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Caracterización EN 60079-7         | Ex eb II C Gb      |
| Etiqueta Ex 2014/34/UE            | II 2 G D                                                                                          |                                    |                    |

### 2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, mín. 0,5 mm <sup>2</sup>                                    | Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, máx. 6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, mín. 0,5 mm <sup>2</sup>                               | Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, máx. 6 mm <sup>2</sup>                               |
| Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, mín. 0,5 mm <sup>2</sup>                                  | Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, máx. 6 mm <sup>2</sup>                                  |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, mín. 0,5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, máx. 6 mm <sup>2</sup> |

## Serie W WDU 10 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Conductor embornable (conexión nominal)

|                                                                            |                     |                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Calibre según 60 947-1                                                     | B6                  | Dimens. caña destornillador                                                | 1,0 x 5,5 mm            |
| Dirección de conexión                                                      | lateral             | Longitud de desaislado                                                     | 12 mm                   |
| Número de conexiones                                                       | 2                   | Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS                        | 4                       |
| Par de apriete, max.                                                       | 1,9 Nm              | Par de apriete, min.                                                       | 1,2 Nm                  |
| Sección de conexión del conductor AWG, min.                                | AWG 16              | Sección de conexión del conductor AWG, máx.                                | AWG 6                   |
| Sección de conexión del conductor, flexible, max.                          | 16 mm <sup>2</sup>  | Sección de conexión del conductor, flexible, min.                          | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Sección de embornado, máx.                                                 | 16 mm <sup>2</sup>  | Sección de embornado, mín.                                                 | 1,31 mm <sup>2</sup>    |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 16 mm <sup>2</sup>  | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 16 mm <sup>2</sup>  | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Sección del conductor, semirrígido, máx.                                   | 16 mm <sup>2</sup>  | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                      | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.                      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Terminal tubular doble, max.                                               | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Terminal tubular doble, min.                                               | 1,5 mm <sup>2</sup> | Tipo de conexión                                                           | Conexión brida-tornillo |
| Tornillo de apriete                                                        | M 4                 |                                                                            |                         |

### Datos del material

|                                  |       |       |         |
|----------------------------------|-------|-------|---------|
| Material                         | Wemid | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |         |

### Datos nominales

|                                |                    |                                         |         |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------|
| Sección nominal                | 10 mm <sup>2</sup> | Tensión nominal                         | 1.000 V |
| Intensidad nominal             | 57 A               | Corriente en conductor máximo           | 76 A    |
| Normas                         | IEC 60947-7-1      | Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 0,56 mΩ |
| Sobretensión de choque nominal | 8 kV               | Grado de polución                       | 3       |

### Datos nominales según CSA

|                                  |       |                                  |                |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Corriente Gr C (CSA)             | 65 A  | Núm. de certificación (CSA)      | 200039-1057876 |
| Sección máx. del conductor (CSA) | 6 AWG | Sección mín. del conductor (CSA) | 18 AWG         |
| Tensión Gr C (CSA)               | 600 V |                                  |                |

### Datos nominales según UL

|                                                     |       |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| Corriente Gr C (UR)                                 | 65 A  | Núm. de certificación (UR)                          | E60693 |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)   | 6 AWG | Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)   | 18 AWG |
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) | 6 AWG | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) | 18 AWG |
| Tensión Gr C (UR)                                   | 600 V |                                                     |        |

### Otros datos técnicos

|                 |           |                                |          |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|
| Lados abiertos  | derecha   | Número de bornes iguales       | 1        |
| Tipo de montaje | enclavado | Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |

## Serie W WDU 10 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Valores característicos del sistema

|                                                                |                                                                                         |                                                                   |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Versión                                                        | Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo | Par de apriete (tornillo de apriete para conductores de aluminio) | 1.2 Nm |
| Par de apriete (tornillo de apriete para conductores de cobre) | 1.2...1.9 Nm                                                                            | Tapa final obligatoria                                            | Sí     |
| Número de potenciales                                          | 1                                                                                       | Número de pisos                                                   | 1      |
| Número de puntos de embornado por piso                         | 2                                                                                       | Número de potenciales por piso                                    | 1      |
| Pisos internos puenteados                                      | No                                                                                      | Conexión PE                                                       | No     |
| Carril                                                         | TS 35                                                                                   | Función N                                                         | No     |
| Función PE                                                     | No                                                                                      | Función PEN                                                       | No     |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| Documentación del usuario                         | <a href="#">NTI_IECEX_WDU-WPE_10.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                                                                                 |
| Homologación/certificado/documento de conformidad | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">CB Testreport</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">DE_PT1001_20160414_122_ISSUE01.pdf</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a> |

### Nota de seguridad

Advertencia de seguridad [Safety Information](#)

### Serie W WDU 10 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

