

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Los acopladores por relé JPR en caja JACKPAC IP68 se ofrecen con y sin separación galvánica. El amplificador amplifica las salidas DC 24V a un máximo de 2 A. La tensión de conexión en la salida se dirige por un distribuidor T.

Datos generales para pedido

Tipo	JPR 24VDC ISO 1CO M12
Código	8771430000
Versión	JACKPAC, Acoplador por relé, Número de contactos: 1 Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC $\pm 20\%$, Intensidad permanente: 2 A, Conector macho/conector hembra M12, codificación A
GTIN (EAN)	4032248439638
U.E.	1 Pieza

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	83 mm	Longitud (pulgadas)	3,268 inch
Anchura	36 mm	Anchura (pulgadas)	1,417 inch
Altura	14,4 mm	Altura (pulgadas)	0,567 inch
Peso neto	52,6 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C
Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C	Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Entrada

Tensión de mando nominal	24 V DC $\pm$ 20 %	Intensidad nominal DC	8 mA
Potencia nominal	200 mW	Tensión de conexión/desconexión, tipo.	16.8 V / 1.2 V DC
Corriente de conexión/desconexión, tipo.	5 mA / 1 mA DC	Conexión de protección	Diodo antiparalelo

Lado de mando

Tensión de mando nominal	24 V DC $\pm$ 20 %	Potencia nominal	200 mW
Conexión de protección	Diodo antiparalelo		

Salida

Tensión de conex. DC, max.	24 V	Intensidad permanente	2 A
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.	48 W @ 24 V	Retardo de conexión	$\leq$ 6 ms
Retardo en la desconexión	$\leq$ 6 ms	Potencia de conexión mínima	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.	0,1 Hz		

Lado de carga

Intensidad permanente	2 A	Retardo de conexión	$\leq$ 6 ms
Retardo en la desconexión	$\leq$ 6 ms		

Datos de contacto

Tipo de contacto	1 Contacto conmutado (AgSnO)	Vida útil mecánica	10 x 10 ⁶ conmutaciones
------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------

Datos generales

Color	gris	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
-------	------	----------------------------------	-----

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V	Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	III	Tipo de protección	IP67

Fecha de creación 5 de agosto de 2019 13:10:45 CEST

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Información adicional sobre homologaciones/normas

N.º de certificado (cULus) E141197

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conector macho/conector hembra M12, codificación A

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas


Datos de ingeniería [EPLAN, WSCAD](#)
Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dimensional drawing



Símbolo eléctrico



Asignación de pines

