

## Serie W WQV 35/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WQV 35/10                                                          |
| Código     | <a href="#">1053160000</a>                                         |
| Versión    | Serie W, Conexión transversal, para bornes,<br>Número de polos: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190026028                                                      |
| U.E.       | 10 Pieza                                                           |

## Serie W WQV 35/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |            |
|-------------|----------|------------------------|------------|
| Anchura     | 9,85 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,388 inch |
| Altura      | 155,7 mm | Altura (pulgadas)      | 6,13 inch  |
| Profundidad | 28 mm    | Profundidad (pulgadas) | 1,102 inch |
| Peso neto   | 67,4 g   |                        |            |

### Temperaturas

|                                         |               |                                         |        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max.     | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C  |
| Temperatura de almacenamiento           | 10 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C        |                                         |        |

### Conexión transversal

|                                                         |       |                             |                      |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|
| Corriente nominal multipolar                            | 112 A | Número de bornes puenteados | 10                   |
| Par de apriete manual Tornillo de fijación 1,2...2,4 Nm |       | Tipo                        | Conexión transversal |

### Datos del material

|                                  |       |       |          |
|----------------------------------|-------|-------|----------|
| Material                         | PA 66 | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |          |

### Datos nominales

|                 |       |                    |       |
|-----------------|-------|--------------------|-------|
| Tensión nominal | 400 V | Intensidad nominal | 112 A |
|-----------------|-------|--------------------|-------|

### Dimensiones

|                |       |
|----------------|-------|
| Paso en mm (P) | 16 mm |
|----------------|-------|

### Otros datos técnicos

|                       |                 |                  |             |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de fijación | atornillado |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|

### Valores característicos del sistema

|         |             |                                       |              |
|---------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Versión | para bornes | Par de apriete (conexión transversal) | 1,2...2,4 Nm |
|---------|-------------|---------------------------------------|--------------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Serie W WQV 35/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">09134_WQV_35-10_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a>                          |
| Documentación del usuario | <a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                      |