

VSPC VSPC RS485 2CH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Datos Protección contra sobretensiones

- para señales RS 422 y RS 485
- también se puede conectar como derivación en T en la caja de montaje sobre revoque K21

Datos generales para pedido

Tipo	VSPC RS485 2CH R
Código	8951670000
Versión	Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, 5 V, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21
GTIN (EAN)	4032248742912
U.E.	1 Pieza

VSPC

VSPC RS485 2CH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	17,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,701 inch
Altura	98 mm	Altura (pulgadas)	3,858 inch
Profundidad	69 mm	Profundidad (pulgadas)	2,717 inch
Peso neto	47 g		

Temperaturas

Humedad	5...96 %	Temperatura de almacenamiento, max.	80 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C		

Probabilidad de avería

λ_{ges}	90,2	MTTF	1.266 Years
PFH en $1 \cdot 10^{-9}$ 1/h	6	SFF	93,35 %
SIL según IEC 61508	3		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos nominales UL

Núm. de certificación (UL)	E311081	Certificado UL	UL 497b Certificate
----------------------------	---------	----------------	---------------------

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
---------------------------	-----	-------------------	---

Datos nominales IEC / EN

Atenuación por inserción	113,7 MHz	Capacidad de retroceso del impulso	≤ 20 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)	113,6 MHz	Clase de requisitos según IEC 61643-21	C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso	U _N 250 V AC 0,1 A 1CO a VSPC R con unidad de control VSPC	Corriente de choque del rayo I _{imp} (10/350 μ s) Conductor-PE	2 x 0,2 kA
Corriente de choque del rayo I _{imp} (10/350 μ s) Tierra-PE	0,2 kA	Corriente de choque del rayo I _{imp} (10/350 μ s) conductor-conductor	0,2 kA
Corriente de fuga I _n (8/20 μ s) conductor-PE	2,5 kA	Corriente de fuga I _n (8/20 μ s) conductor-conductor	2,5 kA
Corriente de fuga I _n (8/20 μ s) tierra-PE	2,5 kA	Corriente descarga nominal I _{máx} (8/20 μ s) GND-PE	10 kA
Corriente descarga nominal I _{máx} (8/20 μ s) conductor-PE	2 x 10 kA	Corriente descarga nominal I _{máx} (8/20 μ s) conductor-conductor	10 kA
Modo de caída de sobrecarga	Modus 2	Nivel de protección U _p (típ.)	250 V
Nivel de protección U _p GND - PE	500 V	Nivel protección lado salida Conductor-conductor 8/20 μ s, típ.	15 V
Normas	IEC 61643-21	Resistencia a la corriente de choque C1	< 1 kA 8/20 μ s
Resistencia a la corriente de choque C2	5 kA 8/20 μ s	Resistencia a la corriente de choque C3	100 A 10/1000 μ s
Resistencia a la corriente de choque D1	2,5 kA 10/350 μ s	Resistencia de paso	2,20 Ω
Tensión continua máxima, U _c (AC)	5 V	Tensión continua máxima, U _c (DC)	6,4 V
Tensión nominal (DC)	5 V	Tipo de tensión	AC/DC

VSPC VSPC RS485 2CH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos generales

Color	naranja	Diseño	Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Indicación óptica de funcionamiento	verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento	Medición - Control - Regulación	Tipo de protección	IP20
Versión	con función de aviso / indicador de función		

Protección de datos CSA

Capacidad interna, máx. C _I	11 nF	Grupo de gas C	IIB
Grupo de gas D	IIA	Grupos de gas A, B	IIC
Inductancia interna máx. L _I	0 µH	Tensión de entrada, máx. U _i	6,4 V

Información adicional sobre homologaciones

Certificado GOST	GOST-Zertifikat
------------------	-----------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufables en VSPC BASE
------------------	-----------------------------

Homologaciones IECEx/ATEX/cUL

Certificado cUL	cUL Certificate
-----------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000381
ETIM 5.0	EC000943	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-19-21	eClass 5.1	27-13-08-01
eClass 6.2	27-13-08-02	eClass 7.1	27-13-08-09
eClass 8.1	27-13-08-11	eClass 9.0	27-13-08-07
eClass 9.1	27-13-08-07		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Instruction sheet
Folleto/catálogo	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	SIL Paper CE PAPER Declaration of Conformity


Fecha de creación 5 de agosto de 2019 13:21:33 CEST

VSPC VSPC RS485 2CH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Símbolo eléctrico



Circuit diagram

Cate- gory	Testing pulse	Surge voltage	Surge current	Pulse Type
C1	Quick- rising edge	0.5 - 2 kV with 1.2/50 µs	0.25 - 1 kA mit 8/20 µs	300 Surge voltage arrester
C2	Quick- rising edge	2 - 10 kV with 1.2/50 µs	1 - 5 kA mit 8/20 µs	10 Surge voltage arrester
C3	Quick- rising edge	≥ 1 kV with 1 kV/µs	10 - 100 A mit 10/10000 µs	300 Surge voltage arrester
D1	High power	≥ 1 kV	0.5 - 2.5 kA mit 10/350 µs	2 Arrester for lightning current and surge voltages

Discharge capacity

