

VSPC VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La protección del sistema de 3 o 4 cables incluye las siguientes señales:

- PT100, puentes de medición, sensores DMS, etc.
- Descargador enchufable para inserción y extracción sin interrupciones y sin efecto en cuanto a la impedancia
- Puede probarse con el comprobador V-TEST
- Diseño compacto para un máximo de cuatro señales digitales
- Diseño con conexión PE sin masa para evitar corrientes parásitas en el caso de diferencias de potencial de tensión
- Utilizable conforme a la norma IEC 62305 e IEC61643-22 (D1, C1, C2 y C3)
- Pie PE integrado de deriva hasta 20 kA (8/20 µs) y 2,5 kA (10/350 µs) de forma segura a tierra
- Codificación por colores de los niveles de tensión para una rápida identificación en el armario de distribución
- Función de seguridad con elemento codificado para distintos niveles de tensión

Datos generales para pedido

Tipo	VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
Código	8953650000
Versión	Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, 3 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0:2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
GTIN (EAN)	4032248745807
U.E.	1 Pieza

VSPC VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	17,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,701 inch
Altura	90 mm	Altura (pulgadas)	3,543 inch
Profundidad	69 mm	Profundidad (pulgadas)	2,717 inch
Peso neto	53 g		

Temperaturas

Humedad	5...96 %	Temperatura de almacenamiento, max.	80 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C		

Probabilidad de avería

λges	43	MTTF	2.655 Years
PFH en 1*10 ⁻⁹ 1/h	7	SFF	95,33 %
SIL según IEC 61508	3		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Protección Ex - Datos

ATEX - identificación de gas	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga	ATEX - identificación de polvo	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
Capacidad interna, máx. C _i	< 4 nF	Clase de temperatura T4/135 °C (-40 °C...+85 °C) li	350 mA
Clase de temperatura T5/100 °C (-40 °C...+75 °C) li	250 mA	Clase de temperatura T6/85 °C (-40 °C...+60 °C) li	250 mA
IECEx - identificación de gas	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga	IECEx - identificación de polvo	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
Inductancia interna máx. L _i	0 µH	Núm. de certificación (ATEX)	KEMA10ATEX0148X
Potencia de entrada máx. P _i	3 W	Tensión de entrada, máx. U _i	6 V

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
---------------------------	-----	-------------------	---

VSPC VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos nominales IEC / EN

Capacidad	2,3 pF	Capacidad de retroceso del impulso	≤ 20 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)	750 KHz	Clase de requisitos según IEC 61643-21	C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso	No	Corriente de choque del rayo I _{imp} (10/350 µs) Conductor-PE	2,5 kA
Corriente de choque del rayo I _{imp} (10/350 µs) Tierra-PE	2,5 kA	Corriente de choque del rayo I _{imp} (10/350 µs) conductor-conductor	2,5 kA
Corriente de fuga I _n (8/20µs) conductor-PE	2,5 kA	Corriente de fuga I _n (8/20µs) conductor-conductor	2,5 kA
Corriente de fuga I _n (8/20µs) tierra-PE	2,5 kA	Corriente descarga nominal I _{máx} (8/20µs) GND-PE	10 kA
Corriente descarga nominal I _{máx} (8/20µs) conductor-PE	10 kA	Corriente descarga nominal I _{máx} (8/20µs) conductor-conductor	10 kA
Modo de caída de sobrecarga	Modus 2	Nivel de protección U _p (típ.)	< 800 V
Nivel de protección U _p GND - PE	450 V	Nivel protección lado salida Conductor-conductor 8/20 µs, típ.	35 V
Normas	IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0:2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006	Resistencia a la corriente de choque C1	< 1 kA 8/20 µs
Resistencia a la corriente de choque C2	5 kA 8/20 µs	Resistencia a la corriente de choque C3	100 A 10/1000 µs
Resistencia a la corriente de choque D1	2,5 kA 10/350 µs	Resistencia de paso	0,20 Ω
Resistencia tensión con FG contra tierra	≥ 500 V	Tensión continua máxima, U _c (DC)	6,4 V
Tensión de entrada, máx. U _i	6 V	Tensión nominal (DC)	3 V
Tipo de tensión	DC		

Datos generales

Color	Celeste	Diseño	Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Indicación óptica de funcionamiento	No
Segmento	Medición - Control - Regulación	Tipo de protección	IP20
Versión	sin función de aviso / indicador de función		

Protección de datos CSA

Capacidad interna, máx. C _i	4 nF	Grupo de gas C	IIB
Grupo de gas D	IIA	Grupos de gas A, B	IIC
Inductancia interna máx. L _i	0 µH	Tensión de entrada, máx. U _i	6 V

Información adicional sobre homologaciones

Certificado GOST	GOST-Zertifikat
------------------	-----------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufables en VSPC BASE
------------------	-----------------------------

Homologaciones IECEx/ATEX/cUL

Certificado ATEX	Certificado	Certificado IECEx	IECEx Zertifikat
Núm. de certificación (ATEX)	KEMA10ATEX0148X	Certificado cUL	cUL Certificate

Fecha de creación 5 de agosto de 2019 13:22:55 CEST

VSPC VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000381
ETIM 5.0	EC000943	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-19-21	eClass 5.1	27-13-08-01
eClass 6.2	27-13-08-02	eClass 7.1	27-13-08-09
eClass 8.1	27-13-08-11	eClass 9.0	27-13-08-07
eClass 9.1	27-13-08-07		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas


Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Instruction sheet
Folleto/catálogo	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	Declaration of Conformity Declaration of Conformity Declaration of Conformity

VSPC VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Símbolo eléctrico



Circuit diagram

