


**TERMSERIES  
TRZ 5VDC 2CO AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Imagen de producto**



Similar a la ilustración

Acoplador por relé TERMSERIES, módulo completo compuesto por un relé y una base con bobinas AC/DC/UC, disponible en diferentes versiones:

- Con conexión brida-tornillo o directa
- Contacto AgNi, opcionalmente con contactos dorados
- 1 y 2 contactos conmutados
- Entrada multitenión opcional: 24...230 V UC
- Con varios circuitos de protección en la entrada (diodo antiparalelo, filtro RC)
- Eyector luminoso

**Datos generales para pedido**

Tipo	TRZ 5VDC 2CO AU
Código	<a href="#">1123830000</a>
Versión	TERMSERIES, Acoplador por relé, Número de contactos: 2 Contacto conmutado AgNi 5µm Au, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión directa
GTIN (EAN)	4032248905942
U.E.	10 Pieza

## TERMSERIES TRZ 5VDC 2CO AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	12,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,504 inch
Altura	90,5 mm	Altura (pulgadas)	3,563 inch
Profundidad	87,8 mm	Profundidad (pulgadas)	3,457 inch
Peso neto	56,3 g		

### Temperaturas

Humedad	5-95% de humedad relativa, $T_u = 40^\circ\text{C}$ , sin condensación	Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	60 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos nominales UL

Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.	60 °C	Sección del conductor AWG, mín.	AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.	AWG 14	Tipo de conductor	conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Grado de polución	2		

### Entrada

Tensión de mando nominal	5 V DC $\pm$ 20 %	Intensidad nominal DC	70 mA
Potencia nominal	400 mW	Tensión de conexión/desconexión, tipo.	3 V / 1.6 V DC
Corriente de conexión/desconexión, tipo.	21.6 mA / 8 mA DC	Indicador de estado	LED verde
Conexión de protección	Diodo antiparalelo, Protección de polaridad	La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control	No
Tensión de la bobina del relé de repuesto	5 V DC		

### Salida

Tensión nominal de conexión	250 V AC	Tensión de conex. AC, max.	250 V
Tensión de conex. DC, max.	250 V	Intensidad permanente	8 A
Intensidad de conexión	15 A / 4 s	Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.	2000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.	192 W @ 24 V	Retardo de conexión	< 11 ms
Retardo en la desconexión	< 7 ms	Potencia de conexión mínima	1 mA @ 1 V
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.	0,1 Hz		

### Datos de contacto

Tipo de contacto	2 Contacto conmutado (AgNi 5µm Au)	Vida útil mecánica	30 x 10 <sup>6</sup> conmutaciones
------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------------------

## TERMSERIES TRZ 5VDC 2CO AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Datos generales

Carril	TS 35	Pulsador de prueba	No
Indicador de posición del interruptor mecánico	No	Color	negro

### Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2	Tipo de protección	IP20
Resistencia a tensiones eléctricas, entrada/salida	1,2 kV <sub>eff</sub> / 5 s	Distancia en el aire y de fuga entrada – salida	≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes	2,5 kV <sub>eff</sub>	Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto	1 kV <sub>eff</sub> / 1 min
Resistencia a tensiones eléctricas de carril	4 kV <sub>eff</sub> / 1 Min.	Sobretensión de choque fijo	6 kV (1,2/50 µs)

### Información adicional sobre homologaciones/normas

Normas	EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4	Núm. de certificación (DNVGL)	TAA00001E5
N.º de certificado (cULus)	E141197		

### Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión directa	Longitud de desaislado, conexión nominal	8 mm
Sección de embornado, conexión nominal	1,5 mm <sup>2</sup>	Sección de embornado, mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección de embornado, máx.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14	Sección de conexión del conductor, rígido, mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, rígido, máx.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)	AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)	AWG 14	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	1,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), máx.	1,5 mm <sup>2</sup>	Terminal tubular doble, mín.	0,5 mm <sup>2</sup>
Terminal tubular doble, máx.	1 mm <sup>2</sup>	Dimens. caña destornillador	0,6 x 3,5 mm
Calibre según 60 947-1	A1, B1		

### Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

**TERMSERIES  
TRZ 5VDC 2CO AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

**Descargas**

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Documentación del usuario	<a href="#">Operating Instructions</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">DE_PA5600_160229_001.pdf</a>

**TERMSERIES  
TRZ 5VDC 2CO AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dibujos**

**Esquema de conexiones**




**Graph**



Curva de límite de carga DC

Carga óhmica

**Graph**



Vida útil eléctrica 230 V AC resistive load  
230 V AC carga óhmica

**Dimensional drawing**



**TERMSERIES  
TRZ 5VDC 2CO AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dibujos**

**Miscellaneous**



Códigos de tipo