

TM TM 204/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

La gama de **manguitos TM** es muy amplia y nos permite un empleo universal de la siguiente manera. Desde los conductores más finos hasta el cable de mayor diámetro de grosor, con lo cual resulta apto para múltiples aplicaciones. La gama ofrece la mejor protección para las etiquetas impresas ante agresiones externas. Los manguitos TM son flexibles para los montajes. Está disponible en cinco longitudes distintas (12, 15, 18, 20, 30 mm) y con once tamaños: un tipo de etiqueta para todos los manguitos.

- Protección óptima de las etiquetas insertables
- Un gran campo de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- **TMX 30** montable con abrazadera para cables (anchura 4,6 mm)

Datos generales para pedido

Tipo	TM 204/15 V0
Código	1806240000
Versión	TM, Manguito x 14 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 6 - 10 mm
GTIN (EAN)	4032248275755
U.E.	500 Pieza

TM TM 204/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0,551 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0,591 inch
Profundidad	14 mm	Profundidad (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	0,616 g		

Datos generales

Anchura	14 mm	Color	transparente
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria	Material	PVC
Tipo de impresión	sin imprimir		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	10 mm	Diámetro externo del conductor, min.	6 mm
Sección de conexión del conductor, max.	16 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	6 mm ²
diámetro externo del conductor	6 - 10 mm		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Notificación de cambio de producto	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN