

Serie SAK SAKG 40 II/GW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Tipo	SAKG 40 II/GW
Código	0185220000
Versión	Serie SAK, Borne de paso, Sección nominal: 95 mm², Conexión de espárrago, Ocre, Montaje directo
GTIN (EAN)	4008190088408
U.E.	10 Pieza

Serie SAK
SAKG 40 II/GW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	46 mm	Anchura (pulgadas)	1,811 inch
Altura	90 mm	Altura (pulgadas)	3,543 inch
Profundidad	53 mm	Profundidad (pulgadas)	2,087 inch
Peso	217,9 g	Peso neto	212,6 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-60 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	130 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión	lateral	Número de conexiones	1
Par de apriete, max.	20 Nm	Par de apriete, min.	10 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 20	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4/0
Sección de embornado, máx.	95 mm ²	Sección de embornado, mín.	10 mm ²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.	16 mm ²	Tipo de conexión	Conexión de espárrago
Tornillo de apriete	M 10		

Datos del material

Material	KrG	Color	Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0, 5VA		

Datos nominales

Sección nominal	95 mm ²	Tensión nominal	1.000 V
Intensidad nominal	232 A	Corriente en conductor máximo	232 A
Normas	IEC 60947-7-1	Resistencia de paso según IEC 60947-7-x	0,14 mΩ
Sobretensión de choque nominal	8 kV	Grado de polución	3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA)	250 A	Núm. de certificación (CSA)	12400-119
Sección máx. del conductor (CSA)	0000 AWG	Sección mín. del conductor (CSA)	00 AWG
Tensión Gr C (CSA)	600 V		

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Lados abiertos	abierto
Número de bornes iguales	1	Tipo de montaje	enclavado
Versión a prueba de explosivos	No		

Serie SAK SAKG 40 II/GW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Valores característicos del sistema

Versión	Borne de espárrago	Par de apriete (tornillo de apriete para conductores de cobre)	10...20 Nm
Tapa final obligatoria	Sí	Número de potenciales	1
Número de pisos	1	Número de puntos de embornado por piso	2
Número de potenciales por piso	1	Pisos internos puenteados	No
Conexión PE	No	Carril	TS 32
Función N	No	Función PE	No
Función PEN	No		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	01428_SAKG_40_II-GW_DXF.dxf
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Homologación/certificado/documento de conformidad	DE_PT1344_20160418_520_ISSUE01.pdf

Nota de seguridad

Advertencia de seguridad [Safety Information](#)