

## CableLine CLI C 2-4 GE/SW R MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables **CLI C** se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm<sup>2</sup> y 70 mm<sup>2</sup> como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI C 2-4 GE/SW R MP                                                              |
| Código     | <a href="#">0251311671</a>                                                        |
| Versión    | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190158439                                                                     |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                         |

## CableLine CLI C 2-4 GE/SW R MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 7 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0,276 inch |
| Altura      | 4 mm   | Altura (pulgadas)      | 0,157 inch |
| Profundidad | 8 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0,315 inch |
| Peso neto   | 0,16 g |                        |            |

### Datos generales

|                                               |                      |                                  |                         |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Anchura                                       | 7 mm                 | Caracteres impresos              | Letras, grandes         |
| Color                                         | amarillo             | Color de impresión               | negro                   |
| Color de material según código de resistencia | 4                    | Diámetro del aislante, max.      | 10 mm                   |
| Gama de temperaturas de servicio              | -30...80 °C          | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0                     |
| Halógenos                                     | Sí                   | Impresión                        | R                       |
| Industrias recomendadas                       | Procesos, Maquinaria | Material                         | PVC, blando, sin cadmio |
| Orientación de la impresión                   | horizontal           | Procedimiento de impresión       | impreso por calor       |
| Tipo de impresión                             | Estándar             | Versión                          | MultiPack               |

### Señalizador para cables y conductores

|                                         |                     |                                         |                    |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 10 mm               | Diámetro externo del conductor, min.    | 4 mm               |
| Halógenos                               | Sí                  | Sección de conexión del conductor, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 2,5 mm <sup>2</sup> | diámetro externo del conductor          | 4 - 10 mm          |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notificación de cambio de producto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI C 2-4 GE/SW R MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



Similar a la ilustración