

## Serie W IH 6.3 WEM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Similar a la ilustración

#### **Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo**

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

#### **Datos generales para pedido**

| Tipo       | IH 6.3 WEM GE              |
|------------|----------------------------|
| Código     | <a href="#">0386260000</a> |
| Versión    | Serie W, Manguito aislante |
| GTIN (EAN) | 4008190164256              |
| U.E.       | 100 Pieza                  |

**Serie W  
IH 6.3 WEM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 9 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0,354 inch |
| Altura      | 30 mm  | Altura (pulgadas)      | 1,181 inch |
| Profundidad | 4,5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,177 inch |
| Peso neto   | 0,46 g |                        |            |

**Temperaturas**

|                                     |               |                                         |           |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C     |
| Temperatura de servicio, min.       | -50 °C        | Temperatura de servicio                 | -50 °C... |
| Temperatura de almacenamiento       | 10 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, max. | 100 °C    |

**Datos del material**

|                                  |       |       |          |
|----------------------------------|-------|-------|----------|
| Material                         | PA 66 | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2   |       |          |

**Datos nominales según UL**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Núm. de certificación (UR) | E60693 |
|----------------------------|--------|

**Otros datos técnicos**

|                       |                 |                                |    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Versión a prueba de explosivos | No |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----|

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |