

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Esta serie de prensaestopas de acero inoxidable resulta apropiada para las aplicaciones industriales que requieren un nivel de protección IP68 así como, gracias a su gran resistencia al agua de mar y a golpes, para aplicaciones con elevadas exigencias.

Datos generales para pedido

Tipo	VGM16-SS 68 KB 4-8
Código	1009850000
GTIN (EAN)	4032248714674
U.E.	50 Pieza

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	30 mm	Longitud (pulgadas)	1,181 inch
Peso neto	18,66 g		

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Calibre de llave 1	17 mm
Calibre de llave 2	19 mm	Diámetro del cable exterior, máx.	8 mm
Diámetro del cable exterior, mín.	4 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	7 mm	Par de apriete pieza de conexión, máx.	12 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	15 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	10 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	8 Nm	Paso de rosca	1,5 mm
Prensaestopas	Métrico	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tuerca (externa)	M 16		

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD) E-14047

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN