

### VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG 13.5-K68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Prensaestopas que cumplen los elevados requisitos del tipo de protección IP 68.

#### Datos generales para pedido

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG 13.5-K68                                                                                                                                   |
| Código     | <a href="#">1569000000</a>                                                                                                                    |
| Versión    | VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190094522                                                                                                                                 |
| U.E.       | 50 Pieza                                                                                                                                      |

**VG K (prensaestopas de plástico estándar)  
VG 13.5-K68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |        |                     |            |
|-----------|--------|---------------------|------------|
| Longitud  | 39 mm  | Longitud (pulgadas) | 1,535 inch |
| Peso neto | 10,4 g |                     |            |

**Datos generales**

|                                           |                             |                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Aplicación del cierre                     | CR                          | Calibre de llave 1                        | 24 mm                       |
| Diámetro del cable exterior, máx.         | 12 mm                       | Diámetro del cable exterior, mín.         | 6 mm                        |
| Gama de temperaturas de servicio, max.    | 100 °C                      | Gama de temperaturas de servicio, mín.    | -30 °C                      |
| Grado inflamabilidad según UL 94          | V-2                         | Longitud de rosca                         | 10 mm                       |
| Material                                  | Poliamida 6                 | Par de apriete pieza de conexión, máx.    | 3,5 Nm                      |
| Par de apriete pieza de conexión, mín.    | 2,5 Nm                      | Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. | 5,5 Nm                      |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. | 4,5 Nm                      | Prensaestopas                             | PG                          |
| Tipo de protección                        | IP67, IP68 - 5 bar (30 min) | Tipo de protección con GWDR               | IP67, IP68 - 5 bar (30 min) |
| Tuerca (externa)                          | PG 13,5                     |                                           |                             |

**Números de certificación de prensaestopas**

|                                                   |          |                                                |          |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLOYD) | E-14046  | Núm. de certificación de prensaestopas (cULus) | E-199260 |
| Núm. de certificación de prensaestopas (UL)       | E-199260 | Núm. de certificación de prensaestopas (CSA)   | 115116   |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |