

VG MS (prensaestopas de latón estándar) VG 16-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Prensaestopas que cumplen los elevados requisitos del tipo de protección IP 68.

Datos generales para pedido

Tipo	VG 16-MS68
Código	1569100000
Versión	VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado
GTIN (EAN)	4008190051969
U.E.	25 Pieza

**VG MS (prensaestopas de latón estándar)
VG 16-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	34,5 mm	Longitud (pulgadas)	1,358 inch
Peso neto	35,8 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Borne	Poliamida
Calibre de llave 1	24 mm	Calibre de llave 2	24 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	14 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	10 mm
Gama de temperaturas de servicio, máx.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C
Junta	NBR	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	6,5 mm	Material	latón, niquelado
Par de apriete pieza de conexión, máx.	8 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	6 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	12 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	10 Nm
Prensaestopas	PG	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K	Tuerca (externa)	PG 16

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMILLOYD)	E-14047	Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 12:59:54 CEST