

## Accesorios WKB 1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



**WKB 1/2 160428**

### Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WKB 1/2                                                                                              |
| Código     | <a href="#">1604280000</a>                                                                           |
| Versión    | Accesorios, Corredora de conexión transversal, Conexión transversal - accesorios, Número de polos: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190165338                                                                                        |
| U.E.       | 50 Pieza                                                                                             |

**Accesorios**  
**WKB 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 14,1 mm | Anchura (pulgadas)     | 0,555 inch |
| Altura      | 9,3 mm  | Altura (pulgadas)      | 0,366 inch |
| Profundidad | 6,1 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0,24 inch  |
| Peso neto   | 1,4 g   |                        |            |

**Temperaturas**

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C  | Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. 100 °C |                                                |

**Datos del material**

|                                  |              |       |         |
|----------------------------------|--------------|-------|---------|
| Material                         | Poliamida 66 | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2          |       |         |

**Dimensiones**

|                |      |                      |       |
|----------------|------|----------------------|-------|
| Paso en mm (P) | 8 mm | Desplazamiento TS 35 | 47 mm |
|----------------|------|----------------------|-------|

**Otros datos técnicos**

|                       |                 |                                |           |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de fijación               | insertado |
| Tipo de montaje       | embornado       | Versión a prueba de explosivos | No        |

**Valores característicos del sistema**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Versión | Conexión transversal - accesorios |
|---------|-----------------------------------|

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |