

**ClipCard**  
**CC 15/60 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para equipos **ClipCard** en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** y **MC-Mobilo**.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Atención: estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.

**Datos generales para pedido**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | CC 15/60 K MC NE GE                                           |
| Código               | <a href="#">1131890000</a>                                    |
| Versión              | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 60 mm, amarillo |
| GTIN (EAN)           | 4032248915026                                                 |
| U.E.                 | 40 Pieza                                                      |
| Impresora compatible | <a href="#">1324380000</a>                                    |

## ClipCard CC 15/60 K MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 60 mm  | Anchura (pulgadas)     | 2,362 inch |
| Altura      | 15 mm  | Altura (pulgadas)      | 0,591 inch |
| Profundidad | 1,2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,047 inch |
| Peso neto   | 3,3 g  |                        |            |

### Datos generales

|                                  |                                |                                               |              |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Adhesivos                        | Cinta adhesiva por ambos lados | Anchura                                       | 60 mm        |
| Color                            | amarillo                       | Color de material según código de resistencia | 4            |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C                    | Grado inflamabilidad según UL 94              | V-2          |
| Halógenos                        | No                             | Industrias recomendadas                       | Maquinaria   |
| Material                         | Poliamida 66                   | Versión                                       | autoadhesivo |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **ClipCard CC 15/60 K MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

