

## TM-I TM-I 12 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



**TM-I** es un señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en cinco longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Se puede introducir y extraer fácilmente gracias al diseño del manguito. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un firme asentamiento. Compatible con diversos manguitos existentes en el mercado. El formato MultiCard permite señalar las etiquetas de manera rápida y cómoda con la impresora láser SMark, PrintJet ADVANCED, plotter, MC-Mobilo o el rotulador STI.

- Se puede introducir y extraer fácilmente gracias al diseño del manguito.
- Señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico.
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.
- No es adecuado para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

### Datos generales para pedido

Tipo	TM-I 12 MC NE BL
Código	<a href="#">1718411693</a>
Versión	TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190397456
U.E.	320 Pieza
Producto alternativo	<a href="#">1718420000</a>
Impresora compatible	<a href="#">1324380000</a>

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## TM-I TM-I 12 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	4 mm	Anchura (pulgadas)	0,157 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0,472 inch
Profundidad	1,7 mm	Profundidad (pulgadas)	0,067 inch
Peso neto	0,32 g		

### Datos generales

Anchura	4 mm	Color	azul
Color de material según código de resistencia	6	Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Halógenos	No
Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria	Material	Poliamida 66
Tipo de impresión	sin imprimir		

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No
-----------	----

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**Hoja técnica**

**TM-I**  
**TM-I 12 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

