

TM TM 6/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los manguitos **TM** están exentos de halógenos y prácticamente no contienen contaminantes. Están equipados con señalizadores TM-I 12 o TM-I 18. Ofrecen un amplio campo de aplicaciones para conductores y cables. Este sistema cuenta con amplio reconocimiento en ingeniería de transporte. Su diseño de poco grosor garantiza una gran fijación sobre el conductor.

- Sin halógenos
- Su diseño de poco grosor garantiza una gran fijación sobre el conductor.
- **TMX 18** para fijación con abrazadera (anchura de 3,6 mm)

Datos generales para pedido

Tipo	TM 6/18 HF/HB
Código	1719890000
Versión	TM, Manguito x 22.2 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 15 - 24 mm
GTIN (EAN)	4008190353247
U.E.	200 Pieza

TM
TM 6/18 HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	22,2 mm	Anchura (pulgadas)	0,874 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Profundidad	23,6 mm	Profundidad (pulgadas)	0,929 inch
Peso neto	0,78 g		

Datos generales

Anchura	22,2 mm	Color	transparente
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Halógenos	No	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Material	Polietileno LD	Tipo de impresión	sin imprimir

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	24 mm	Diámetro externo del conductor, min.	15 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	150 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	35 mm²	diámetro externo del conductor	15 - 24 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP